

Dimensionamenti Impianto SBR (Sequencing Batch Reactor)

Codice Articolo	Numero A. E.	Dotazione Idrica Lt/AE/g	Portata Idraulica giornaliera Qg mc/g	Carico organico Kg BOD5/g	Monoblocco **				Disinfezione Finale (cm.)				Vano Tecnico (cm.)	
					Dimension i esterne (cm)	Peso (ql)	Peso Lastra di Copertura (ql)		Dimension i esterne (cm)	Peso (ql)	Peso Lastra di Copertura (ql)		Dimension i esterne (cm)	Peso (ql)
							h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)			h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)		
SBR10AE	10	200	1,0	0,3	180x270xH 200	78,6	18,1	24,1	125x130xH2 00	33,1	6,1	8,1	125x110xH13 0	12,0
SBR15AE	15	200	3,0	0,9	180x320xH 200	87,0	21,5	28,6	125x130xH2 00	33,1	6,1	8,1	125x110xH13 0	12,0
SBR20AE	20	200	4,0	1,2	246x320xH 200	110,7	29,3	39,1	125x130xH2 00	33,1	6,1	8,1	125x110xH13 0	12,0
SBR25AE	25	200	5,0	1,5	246x370xH 200	121,2	33,9	45,2	125x130xH2 00	33,1	6,1	8,1	125x110xH13 0	12,0
SBR35AE	35	200	7,0	2,1	246x470xH 200	145,6	43,1	57,4	125x130xH2 00	33,1	6,1	8,1	125x110xH13 0	12,0
SBR50AE	50	200	10,0	3,0	246x270xH 200+ 246x320xH 200	92,8+ 88,2	24,7+ 29,3	33,0+ 39,1	125x130xH 200	33,1	6,1	8,1	125x110xH1 30	12,0

** Monoblocco: Vasca Imhoff-Sollevamento/Accumulo-Reattore SBR

I dati riportati sono indicativi

Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti